



Câble avec prise femelle

ADOAF030MSS0002A03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Données électriques

Tension d'alimentation	[M]	< 60 AC / < 75 DC
Classe de protection		III

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...90
Indice de protection		IP 67

Données mécaniques

Dimensions	[mm]	17 x 10 x 26
Matières		TPU
Matière du corps		TPU
Matière écrou moleté		laiton, nickelé

Remarques

Unité d'emballage		1 pièces
-------------------	--	----------

Raccordement électrique

Câble: 2 m, PUR / PVC, orange, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M8, coudé; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé



E11060



Câble avec prise femelle

ADOAF030MSS0002A03

Raccordement



BN =	Couleurs des fils conducteurs :	brun
BK =		noir
BU =		bleu