




Prolongateur avec connecteur pour électrovannes

VSGH030MSS0001HDOAB031PLS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives




Application		
Caractéristique spécifique	Sans halogène	
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 24 AC/DC
Protection contre les surcharges	oui; (VDR)	
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...90
Indice de protection	IP 67	
Données mécaniques		
Matières	TPU	
Matière du corps	TPU	
Matière écrou moleté	laiton, nickelé	
Afficheurs / éléments de service		
Indication	état de commutation	1 x LED, jaune
Accessoires		
Fourniture	vis	
	étiquette	
Remarques		
Unité d'emballage	1 pièces	

Prolongateur avec connecteur pour électrovannes

VSGH030MSS0001HDOAB031PLS

Raccordement électrique - connecteur


Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé



Raccordement électrique

Câble: 1 m, PUR, Sans halogène, gris; 3 x 0,5 mm²

Raccordement



Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x vanne type B standard industriel, coudé; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé

