


## Prolongateur avec connecteur pour électrovannes

VVSAB031--S01,5H03STGH030MSS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



## Application

Caractéristique spécifique

Sans halogène

## Données électriques

Tension d'alimentation [V]

&lt; 24 AC/DC

Protection contre les surcharges

oui; (VDR)

## Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]

-25...90

Indice de protection

IP 67

## Données mécaniques

Matières

TPU

Matière du corps

TPU

Matière écrou moleté

laiton, nickelé

## Afficheurs / éléments de service

Indication

état de commutation

1 x LED, jaune

## Accessoires

Fourniture

vis

étiquette

## Remarques

Unité d'emballage

1 pièces

## Prolongateur avec connecteur pour électrovannes

VVSAB031--S01,5H03STGH030MSS

### Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé



### Raccordement électrique

Câble: 1,5 m, PUR, Sans halogène, noir; 3 x 0,5 mm<sup>2</sup>

### Raccordement



### Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x vanne type B standard industriel, coudé; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé

