




## Câble avec prise femelle

ADOGG040--S0005A03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



## Données électriques

Tension d'alimentation [V]	< 60 AC / < 75 DC
Classe de protection	III

## Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...90
Indice de protection	IP 65

## Données mécaniques

Dimensions [mm]	8 x 8 x 31
Matières	TPU
Matière du corps	TPU

## Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------


## Raccordement électrique

Câble: 5 m, PUR / PVC, orange, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )

## Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M8, droit; codage: A; Corps: TPU

Connecteur: 1 x M8, droit; codage: A; Corps: TPU




# E11189



## Câble avec prise femelle

ADOGG040--S0005A03

### Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
WH =	blanc