




Câble de connexion

VDOGH080MSS0001A06STGH080MSS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application		
Caractéristique spécifique		Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés
Sans silicone		oui
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	10...30 DC
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...85
Indice de protection		IP 67
Données mécaniques		
Matières		TPU
Matière du corps		TPU
Matière écrou moleté		laiton, nickelé
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces
Raccordement électrique - connecteur		

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,5 Nm




Câble de connexion

VDOGH080MSS0001A06STGH080MSS

Raccordement électrique

Câble: 1 m, PUR, Sans halogène; 6 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Raccordement



Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,5 Nm

