


E11250



Câble avec prise femelle

ADOGA050MSS0005H04



Application

Caractéristique spécifique

Sans halogène

Données électriques

Tension d'alimentation

[V]

< 300 AC

Conditions d'utilisation

Température ambiante

[°C]

-25...90

Indice de protection

IP 67

Données mécaniques

Poids

[g]

315,8

Dimensions

[mm]

14,5 x 14,5 x 42,5

Matières

TPU

Matière du corps

TPU

Matière écrou moleté

laiton, nickelé

Remarques

Unité d'emballage

1 pièces

E11250



Câble avec prise femelle

ADOGA050MSS0005H04

Raccordement électrique


Câble: 5 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm)

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x 1/2", droit; codage: C; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé



Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
WH =	blanc