


Prolongateur avec connecteur pour électrovannes

AVDAA031--S0010A03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	< 24 AC/DC
Protection contre les surcharges		oui; (VDR)

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...90
Indice de protection		IP 67

Données mécaniques

Matières	PUR
Matière du corps	PUR

Afficheurs / éléments de service

Indication	état de commutation	1 x LED, jaune
------------	---------------------	----------------

Accessoires

Fourniture	vis
	étiquette

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------



Prolongateur avec connecteur pour électrovannes


AVDAA031--S0010A03

Raccordement électrique


Câble: 10 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x vanne type A DIN, coudé; Corps: PUR



Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BN = brun

BU = bleu

GN/YE = vert / jaune