


## Câble de connexion

VDOAF032MSS00,3H03STGF030MSS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: EVC280

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



## Application

Caractéristique spécifique

Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés

Sans silicone

oui

## Données électriques

Tension d'alimentation [V]

10...30 DC

Classe de protection

III

Courant de sortie total [A]

3

## Sorties

Technologie

PNP

## Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]

-25...85

Indice de protection

IP 68

## Données mécaniques

Matières

PUR

Matière du corps

PUR

Matière écrou moleté

laiton, nickelé

## Afficheurs / éléments de service

Indication

état de commutation

1 x LED, jaune

fonctionnement

1 x LED, vert

# E11329



## Câble de connexion

VDOAF032MSS00,3H03STGF030MSS

### Remarques

Unité d'emballage 1 pièces

### Raccordement électrique - connecteur


Connecteur: 1 x M8, droit; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,6...0,7 Nm



### Raccordement électrique

Câble: 0,3 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 4,1 mm; 3 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )

### Raccordement



### Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M8, coudé; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,6...0,7 Nm

