


E12405



Câble en Y

YDOGH050MSS0,25H04STGH050MSS



C - A câble entrée gris
C - B câble octavis noir



Application	
Caractéristique spécifique	Sans halogène
Données électriques	
Tension d'alimentation [V]	10...30 DC
Courant de sortie total [A]	4
Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	-25...90
Indice de protection	IP 67
Données mécaniques	
Poids [g]	65
Matières	TPU
Matière du corps	TPU
Matière écrou moleté	laiton, nickelé
Nombre d'emplacements répartiteur	2
Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces

E12405




Câble en Y


YDOGH050MSS0,25H04STGH050MSS

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé



Raccordement



Raccordement électrique - Connecteur femelle

Câble: 0,25 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 5,0 mm; 5 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Connecteur: 2 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé

