


Câble de connexion

VDOGD040ZDS0020H04STGD040ZDS



Application

Caractéristique spécifique	contacts dorés; Aptitude pour des câbles en mouvement
Version	Câble de puissance, codage T

Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	< 60 DC
Courant de sortie total	[A]	12

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...85
Indice de protection		IP 67

Données mécaniques

Poids	[g]	2163,5
Dimensions	[mm]	15,4 x 15,4 x 54,8
Matières		PUR
Matière du corps		PUR
Matière écrou moleté		zamac, nickelé
Aptitude pour des câbles en mouvement		oui
Aptitude pour des câbles en mouvement	rayon de courbure en cas de pose flexible	min. 10 x diamètre du câble
	Rayon de courbure en cas de pose fixe	min. 5 x diamètre du câble
	vitesse de passage	max. 3 m/s pour une longueur de déplacement horizontal de 5 m et une accélération maximale de 5 m/s²
	cycles de courbure	> 4 Mio.

Câble de connexion

VDOGD040ZDS0020H04STGD040ZDS

Remarques

Unité d'emballage

1 pièces

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: T; Corps: PUR; Verrouillage: zamac, nickelé; Contacts: doré



Raccordement électrique

Câble: 20 m, PUR, noir; 4 x 1,5 mm²

Raccordement



Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: T; Corps: PUR

