


E12432




Câble de connexion

VDOGH080MSS00,3H03STGH030MSS



Application	
Caractéristique spécifique	Sans halogène
Données électriques	
Tension d'alimentation [V]	< 30 AC / < 36 DC
Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	-25...80
Indice de protection	IP 68
Données mécaniques	
Poids [g]	51
Matières	PUR
Matière du corps	PUR
Matière écrou moleté	laiton, nickelé
Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces
Raccordement électrique - connecteur	

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé; Couple de serrage: 0,7...0,9 Nm



E12432




Câble de connexion

VDOGH080MSS00,3H03STGH030MSS

Raccordement électrique

Câble: 0,3 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 6,8 mm; 3 x 0,25 mm²

Raccordement



Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé; Couple de serrage: 0,7...0,9 Nm

