


# E12435



## Câble de connexion

VDOGH042SCS0030T04STGH040SCS



Application	
Caractéristique spécifique	Sans silicone; contacts dorés
Application	soudage
Sans silicone	oui
Données électriques	
Tension d'alimentation [V]	10...36 DC
Classe de protection	II
Courant de sortie total [A]	4
Sorties	
Technologie	PNP
Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	-25...85
Température ambiante en mouvement [°C]	-25...85
Indice de protection	IP 68
Données mécaniques	
Poids [g]	816,2
Dimensions [mm]	14,5 x 14,5 x 48,5
Matière du corps	PUR
Matière écrou moleté	zamac
Matière des joints	FKM

# E12435



## Câble de connexion

VDOGH042SCS0030T04STGH040SCS

### Afficheurs / éléments de service

Indication	état de commutation	1 x LED, jaune
	fonctionnement	1 x LED, vert

### Remarques

Remarques	avec 2 porte-étiquettes, longueur 30 mm
Unité d'emballage	1 pièces

### Raccordement électrique - connecteur


Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: zamac; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,6...1,5 Nm



### Raccordement électrique

Câble: 30 m, PUR, noir, Ø 4,9 mm; non irradié (recyclable); résistant contre les étincelles de soudage; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm)

### Raccordement



### Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PUR, transparent; Verrouillage: zamac; Joint d'étanchéité: FKM; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,6...1,5 Nm

