


# E12459



## Câble de connexion

ADOGH050MSS00,3K05STGK120MSS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



### Application

Caractéristique spécifique contacts dorés; câble blindé

### Données électriques

Tension d'alimentation [V] < 30 AC / < 36 DC

### Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -20...90

Indice de protection IP 67

### Données mécaniques

Poids [g] 110,1

Matière du corps laiton, nickelé / TPU

Matière écrou moleté laiton, nickelé

### Remarques

Unité d'emballage 1 pièces

# E12459




## Câble de connexion

ADOGH050MSS00,3K05STGK120MSS

### Raccordement électrique - connecteur


Connecteur: 1 x M23, droit; Corps: laiton, nickelé; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré; Prolongateur blindé: blindage raccordé



### Raccordement électrique

Câble: 0,3 m, PUR, noir, Ø 4,8 mm, blindé; 5 x 0,25 mm<sup>2</sup>

### Raccordement



### Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU, noir; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré; Prolongateur blindé: blindage raccordé

