


Répartiteur en Y

ZDO2H040MSS0000-00STGH040MSS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives




Application		
Caractéristique spécifique		Sans silicone; contacts dorés
Sans silicone		oui
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 60 AC/DC
Courant de sortie par module / emplacement	[A]	12
Courant de sortie total	[A]	12; (...40 °C)
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...70
Indice de protection		IP 67
Données mécaniques		
Poids	[g]	24,6
Matières		TPU
Matière du corps		TPU
Matière écrou moleté		zamac
Type connecteur		M12
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces

Répartiteur en Y

ZDO2H040MSS0000-00STGH040MSS

Raccordement électrique

Raccordement



Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 2 x M12; Corps: TPU; Verrouillage: zamac; Contacts: doré

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12; Corps: TPU; Verrouillage: zamac; Contacts: doré