


E12510



Câble avec prise mâle

ASTGN040ZDS0002L04



Application		
Caractéristique spécifique		contacts dorés
Version		câble Ethernet, codage D
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 250 AC/DC
Courant de sortie total	[A]	4
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-40...70
Indice de protection		IP 67
Données mécaniques		
Poids	[g]	151,5
Dimensions	[mm]	15 x 15 x 47,3
Matières		TPU
Matière du corps		TPU
Matière écrou moleté		zamac, nickelé
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces

E12510



Câble avec prise mâle

ASTGN040ZDS0002L04

Raccordement électrique


Câble: 2 m, PVC, vert, Ø 6,5 mm; 4 x 0,34 mm²

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: D; Corps: TPU; Verrouillage: zamac, nickelé; Contacts: doré; Prolongateur blindé: blindage raccordé



Raccordement



BU =	Couleurs des fils conducteurs :
OG =	bleu
WH =	orange
YE =	blanc
	jaune