


E12511



Câble avec prise mâle

ASTGN040ZDS0005L04



Application

Caractéristique spécifique	contacts dorés
Version	câble Ethernet, codage D

Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	< 250 AC/DC
Courant de sortie total	[A]	4

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-40...70
Indice de protection		IP 67

Données mécaniques

Poids	[g]	349,2
Dimensions	[mm]	15 x 15 x 47,3
Matières		TPU
Matière du corps		TPU
Matière écrou moleté		zamac, nickelé

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

E12511



Câble avec prise mâle

ASTGN040ZDS0005L04

Raccordement électrique


Câble: 5 m, PVC, vert, Ø 6,5 mm; 4 x 0,34 mm²

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: D; Corps: TPU; Verrouillage: zamac, nickelé; Contacts: doré; Prolongateur blindé: blindage raccordé



Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BU =	bleu
OG =	orange
WH =	blanc
YE =	jaune