


# E12641



## Câble avec prise femelle

ADOGX050MSS0002H05



### Application

Caractéristique spécifique	contacts dorés
Version	Câble de puissance, codage L

### Données électriques

Tension d'alimentation [V]	63 DC
Courant de sortie total [A]	16

### Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-40...90
Indice de protection	IP 67

### Données mécaniques

Poids [g]	458,9
Dimensions [mm]	49 x 15,6 x 15,6
Matières	PP
Matière du corps	TPE
Matière écrou moleté	laiton, nickelé

### Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

# E12641



## Câble avec prise femelle

ADOGX050MSS0002H05

### Raccordement électrique

Câble: 2 m, PUR, noir, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>

### Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: L; Corps: TPE; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré



### Raccordement

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY