


Câble avec prise femelle

ADOAX050MSS0005H05



Application

Caractéristique spécifique

contacts dorés

Version

Câble de puissance, codage L

Données électriques

Tension d'alimentation

[V]

63 DC

Courant de sortie total

[A]

16

Conditions d'utilisation

Température ambiante

[°C]

-40...90

Indice de protection

IP 67

Données mécaniques

Poids

[g]

1111,6

Dimensions

[mm]

39 x 16 x 38,1

Matières

PP

Matière du corps

TPE

Matière écrou moleté

laiton, nickelé

Remarques

Unité d'emballage

1 pièces

E12647



Câble avec prise femelle

ADOAX050MSS0005H05

Raccordement électrique

Câble: 5 m, PUR, noir, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm²

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: L; Corps: TPE; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré



Raccordement

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY