


E12649



Câble avec prise femelle

ADOAX050MSS0020H05



Application	
Caractéristique spécifique	contacts dorés
Version	Câble de puissance, codage L
Données électriques	
Tension d'alimentation [V]	63 DC
Courant de sortie total [A]	16
Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	-40...90
Indice de protection	IP 67
Données mécaniques	
Poids [g]	4143,9
Dimensions [mm]	39 x 16 x 38,1
Matières	PP
Matière du corps	TPE
Matière écrou moleté	laiton, nickelé
Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces

E12649



Câble avec prise femelle

ADOAX050MSS0020H05

Raccordement électrique

Câble: 20 m, PUR, noir, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm²

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: L; Corps: TPE; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré



Raccordement

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY