


E12657



Câble de connexion

VDOGX050MSS0020H05STGH005MSS



Application	
Caractéristique spécifique	contacts dorés
Version	Câble de puissance, codage L
Données électriques	
Tension d'alimentation [V]	64 DC
Courant de sortie total [A]	16
Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	-40...90
Indice de protection	IP 67
Données mécaniques	
Poids [g]	4293,1
Matières	PP
Matière du corps	TPE
Matière écrou moleté	laiton, nickelé
Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces

E12657



Câble de connexion

VDOGX050MSS0020H05STGH005MSS

Raccordement électrique

Câble: 20,0 m, PUR, noir, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm²


Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: L; Corps: TPE; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré



Raccordement électrique - 2

Raccordement



Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: L; Corps: TPE; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré

