


# E12773



## Câble avec prise femelle

AD0GB050ZDS0005B05



### Application

Caractéristique spécifique contacts dorés; Aptitude pour des câbles en mouvement

### Données électriques

Tension d'alimentation [V]	< 400 AC/DC
Classe de protection	II
Courant de sortie total [A]	5

### Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...80
Indice de protection	IP 68

### Données mécaniques

Poids [g]	390
Dimensions [mm]	26 x 26 x 49,9
Matière du corps	PUR
Matière écrou moleté	zamac
Aptitude pour des câbles en mouvement	oui
Aptitude pour des câbles en mouvement	rayon de courbure en cas de pose flexible min. 7,5 x diamètre du câble
	vitesse de passage max. 3,3 m/s pour une longueur de passage horizontale et une accélération max. de 5 m/s <sup>2</sup>
	cycles de courbure > 5 Mio.

### Remarques

Unité d'emballage 1 pièces

# E12773



## Câble avec prise femelle

AD0GB050ZDS0005B05

### Raccordement électrique

Câble: 5 m, PUR, noir, Ø 7,3 mm; 5 x 0,75 mm<sup>2</sup>

### Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x 7/8", droit; Corps: PUR; Verrouillage: zamac; Contacts: doré



### Raccordement

