


# E12775



## Connecteur à câbler

SSTGB030ZDSFKPG



### Application

Caractéristique spécifique contacts dorés

### Données électriques

Tension d'alimentation [V]	< 300 AC/DC
Classe de protection	II
Courant de sortie total [A]	12

### Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...85
Indice de protection	IP 67

### Données mécaniques

Poids [g]	51,9
Matière du corps	PBT
Matière écrou moleté	zamac, nickelé

### Remarques

Remarques	broche 1 avancée
Unité d'emballage	1 pièces

# E12775



## Connecteur à câbler

SSTGB030ZDSFKPG

### Raccordement électrique

bornes à vis: ...1,5 mm<sup>2</sup>; Gaine de câble: Ø 6...8 mm; AWG 16

### Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x 7/8", droit; Corps: PBT; Verrouillage: zamac, nickelé; Contacts: doré



### Raccordement

