




Résistance de terminaison pour PROFIBUS-DP

ProfiBus Terminat. Resistor



Application		
Caractéristique spécifique		Sans silicone; contacts dorés
Sans silicone		oui
Données électriques		
Courant de sortie total	[A]	4; (...40 °C)
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...85
Indice de protection		IP 67
Données mécaniques		
Poids	[g]	9,9
Dimensions	[mm]	14,5 x 14,5 x 48,5
Matières		PUR
Matière du corps		PUR
Matière écrou moleté		laiton, nickelé
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces

E12315



Résistance de terminaison pour PROFIBUS-DP

ProfiBus Terminat. Resistor

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: B; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,6 Nm



Raccordement

