


Répartiteur en Y

Y-Splitter M12/2xM12 DO/ST

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application

Caractéristique spécifique

Sans silicone; contacts dorés

Sans silicone

oui

Données électriques

Tension d'alimentation

[V]

< 250 AC/DC

Courant de sortie par module / emplacement

[A]

4

Courant de sortie total

[A]

4

Conditions d'utilisation

Température ambiante

[°C]

-25...90

Indice de protection

IP 67

Données mécaniques

Poids

[g]

29,6

Matières

PUR

Matière du corps

PUR

Matière écrou moleté

laiton, nickelé

Remarques

Unité d'emballage


1 pièces

Répartiteur en Y

Y-Splitter M12/2xM12 DO/ST

Raccordement électrique

Raccordement



Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré

Connecteur: 1 x M12; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré