


E12356



Prise à câbler

SDOGH040MSSFKSG



Application		
Caractéristique spécifique		Sans silicone; contacts dorés
Sans silicone		oui
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 45 AC / < 70 DC
Courant de sortie total	[A]	4; (...40 °C)
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-40...85
Indice de protection		IP 67
Données mécaniques		
Poids	[g]	47,6
Dimensions	[mm]	20 x 20 x 58
Matières		zamac nickelé
Matière du corps		zamac, nickelé
Matière écrou moleté		zamac, nickelé
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces

E12356



Prise à câbler

SDOGH040MSSFKSG

Raccordement électrique

bornes à vis: ...0,75 mm²; Gaine de câble: Ø 6...8 mm

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: B; Corps: zamac, nickelé; Verrouillage: zamac, nickelé; Contacts: doré; Prolongateur blindé: blindable



Raccordement

