


Sensor testpak

SENSOR TESTPAK



Données électriques

Tension d'entrée DC	[V]	4,5
Tension de sortie DC	[V]	18

Sorties

Courant de sortie total	[A]	0,04
-------------------------	-----	------

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-20...40
Indice de protection		IP 21

Tests / homologations

MTTF	[Années]	341
------	----------	-----

Données mécaniques

Poids	[g]	393,3
Dimensions	[mm]	141 x 82 x 34
Matières		ABS; silicone

Afficheurs / éléments de service

Indication	alimentation en tension	vert
	Affichage état de commutation	jaune
Éléments de service	touche à membrane	ON / OFF
	touche à membrane	Teach

Accessoires

Accessoires nécessaires	pile 3 x AA / 1,5 V
-------------------------	---------------------

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------




Sensor testpak

SENSOR TESTPAK

Raccordement électrique

cage à ressort avec bouton à poussoir: 4 x

Raccordement



BN	: brun
BK	: noir
WH	: blanc
BU	: bleu