
# E18002

### Câble avec prise femelle









Application		
Caractéristique spécifique		contacts dorés
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 300 AC/DC
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-45105
Indice de protection		IP 68
Données mécaniques		
Poids	[g]	385,553
Dimensions	[mm]	31 x 14,5 x 31
Matières		TPE
Matière du corps		TPE
Matière écrou moleté		zinc, recouvert epoxyd
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces

## E18002

### Câble avec prise femelle





### Raccordement électrique


Câble: 5 m, TPE-S, noir; 4 x 0,75 mm<sup>2</sup> / AWG 18

#### Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: TPE; Verrouillage: zinc, recouvert epoxyd; Contacts: doré



#### Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

 BK =
 noir

 BN =
 brun

 BU =
 bleu

 WH =
 blanc