


E18057



Embase mâle

RSTGH040VAS0001-04



1 Joint torique

Données électriques

Tension d'alimentation [V] < 250 DC

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -20...90

Données mécaniques

Poids [g] 54,431

Filetage 1/2" NPT

Matières inox (1.4401 / 316)

Matière du corps inox (1.4401 / 316)

Remarques

Unité d'emballage 1 pièces

Raccordement électrique

Câble: 1 m, PVC; 4 x 0,34 mm² / AWG 22

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12; codage: A; Corps: inox (1.4401 / 316)



E18057



Embase mâle

RSTGH040VAS0001-04

Raccordement

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	Couleurs des fils conducteurs :
BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
WH =	blanc