E18071

Embase mâle

RSTGB040ALS00.3-04



Application		
Caractéristique spécifique		contacts dorés
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 600 AC/DC
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-20...100
Indice de protection		IP 68
Données mécaniques		
Poids	[g]	36,287
Filetage		M20 x 1,5
Matières		aluminium anodisé
Matière du corps		aluminium, anodisé
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces
Raccordement électrique		

, PVC; 4 x 1,5 mm² / AWG 16

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x 7/8", droit; codage: A; Corps: aluminium, anodisé; Contacts: doré

E18071

Embase mâle

RSTGB040ALS00.3-04

Raccordement



	Couleurs des fils conducteurs :
BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
WH =	blanc