


E18129



Câble avec prise femelle

ADOAH040VAS0060E04



Application

Caractéristique spécifique

contacts dorés

Données électriques

Tension d'alimentation

[V]

< 300 AC/DC

Conditions d'utilisation

Température ambiante

[°C]

-20...105

Indice de protection

IP 68

Données mécaniques

Poids

[g]

2100,131

Dimensions

[mm]

31 x 14,5 x 31

Matières

PVC

Matière du corps

PVC

Matière écrou moleté

inox 1.4571 (316Ti)

Remarques

Unité d'emballage

1 pièces

E18129



Câble avec prise femelle

ADOAH040VAS0060E04

Raccordement électrique

Câble: 60 m, PVC, gris; 4 x 0,34 mm² / AWG 22

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: PVC; Verrouillage: inox 1.4571 (316Ti); Contacts: doré



Raccordement



5: non utilisé

Couleurs des fils conducteurs :

BK = noir
BN = brun
BU = bleu
WH = blanc