


E18166



Câble avec prise femelle

AD0GB030VAS0020E03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application

Caractéristique spécifique contacts dorés

Données électriques

Tension d'alimentation [V] < 300 AC/DC

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -20...105

Indice de protection IP 68

Données mécaniques

Poids [g] 5238,988

Matières PVC

Matière du corps PVC

Matière écrou moleté inox (1.4404 / 316L)

Remarques

Unité d'emballage 1 pièces

E18166



Câble avec prise femelle


AD0GB030VAS0020E03

Raccordement électrique


Câble: 20 m, PVC, gris; 3 x 0,75 mm² / AWG 18

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x 7/8", droit; codage: A; Corps: PVC; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L); Contacts: doré



Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BK =	noir
GN =	vert
WH =	blanc