E19938

Répartiteur



Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	10...110 AC/DC
Courant de sortie par module / emplacement	[A]	4
Courant de sortie total	[A]	12
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-15...90
Indice de protection		IP 67
Données mécaniques		
Dimensions	[mm]	16 x 54 x 127
Nombre d'emplacements répartiteur		8
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces

E19938

Répartiteur

Raccordement électrique

Câble: 5 m, PUR / PVC; 8 x 0,34 mm² + 3 x 0,75 mm²

Raccordement électrique - emplacement

Connecteur: 8 x M12; codage: A



Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
GN =	vert
GN/YE =	vert / jaune
GY =	gris
PK =	rose
RD =	rouge
VT =	violet
WH =	blanc
YE =	jaune