




## Câble avec prise femelle

ADOAH043MSS0005A04

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: EVC008

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



## Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	10...30 DC
------------------------	-----	------------

## Sorties

Technologie	PNP
-------------	-----

## Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...90
----------------------	------	----------

Indice de protection	IP 67
----------------------	-------

## Données mécaniques

Dimensions	[mm]	27 x 15 x 39
------------	------	--------------

Matières	TPU transparent
----------	-----------------

Matière du corps	TPU, transparent
------------------	------------------

Matière écrou moleté	laiton, nickelé
----------------------	-----------------

## Afficheurs / éléments de service

Indication	état de commutation	2 x LED, jaune
	fonctionnement	1 x LED, vert

## Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

# E20479



## Câble avec prise femelle

ADOAH043MSS0005A04

### Raccordement électrique


Câble: 5 m, PUR / PVC, orange, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )

### Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: TPU, transparent; Verrouillage: laiton, nickelé



### Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BK = noir  
BN = brun  
BU = bleu  
WH = blanc