



Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: E20129

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !

No scale drawing available

Application

Principe de fonctionnement Barrage photoélectrique

Zone de détection

Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type OKF; OUF

OKF

Portée des fibres optiques [mm] 120

OUF

Portée des fibres optiques [mm] 120

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -40...290

Données mécaniques

Type tête de détection coudé

Longueur totale [mm] 600

Rayon de courbure minimum [mm] 20

Matière des fibres optiques verre

Matière de la tête des fibres optiques aluminium

Matière de la gaine des fibres optiques aluminium

Remarques

Unité d'emballage 1 pièces