


Fibres optiques système réflexion directe

FT-30-A-A-M8/8m

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: E20152

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Application

Principe de fonctionnement

Système réflexion directe

Zone de détection

Portée avec amplificateur
pour fibres optiques de type

OIF

OIF

Portée des fibres optiques [mm]

15

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]

-40...290

Données mécaniques

Type tête de détection

droit

Filetage tête de détection

M8

Longueur totale [mm]

8000

Rayon de courbure minimum [mm]

30

Matières

Adaptateur: PA

Matière des fibres optiques

verre

E20573



Fibres optiques système réflexion directe

FT-30-A-A-M8/8m

Matière de la tête des fibres optiques	aluminium
Matière de la gaine des fibres optiques	aluminium
Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces