


Fibres optiques système réflexion directe

FT-11-E-A-M6/F2x1/1m

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application

Principe de fonctionnement Système réflexion directe

Zone de détection

Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type OBF

OBF

Portée des fibres optiques [mm] 70

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -40...70

Données mécaniques

Type tête de détection	droit
Filetage tête de détection	M6
Longueur de la tête de détection [mm]	35
Longueur totale [mm]	1000
Rayon de courbure minimum [mm]	30
Matière des fibres optiques	PMMA
Matière de la tête des fibres optiques	aluminium

E20632



Fibres optiques système réflexion directe

FT-11-E-A-M6/F2x1/1m

Matière de la gaine des fibres optiques	PE
Accessoires	
Accessoires en option	Cutter pour fibres optiques:, E20600
Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces