



Fibres optiques système réflexion directe

FT-00-A-A-R4/1M

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: E20072

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !

No scale drawing available

Application

Principe de fonctionnement	Système réflexion directe
----------------------------	---------------------------

Zone de détection

Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type	OKF; OUF
--	----------

OKF

Portée des fibres optiques [mm]	40
---------------------------------	----

OUF

Portée des fibres optiques [mm]	40
---------------------------------	----

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-40...290
---------------------------	-----------

Données mécaniques

Type tête de détection	coudé
------------------------	-------

Longueur totale [mm]	1000
----------------------	------

Rayon de courbure minimum [mm]	20
--------------------------------	----

Matières	Adaptateur: ABS
----------	-----------------

Matière des fibres optiques	verre
-----------------------------	-------

Matière de la tête des fibres optiques	aluminium
--	-----------

Matière de la gaine des fibres optiques	aluminium
---	-----------

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------