


Fibres optiques système barrage

FE-00-M-V-M4/0,3M

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: E20505

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Application

Principe de fonctionnement : Barrage photoélectrique

Zone de détection

Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type : OKF; OUF

OKF

Portée des fibres optiques [mm] : 120

OUF

Portée des fibres optiques [mm] : 120

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] : -20...150

Données mécaniques

Type tête de détection : droit

Filetage tête de détection : M4

Longueur de la tête de détection [mm] : 15

Longueur totale [mm] : 300

E20726



Fibres optiques système barrage

FE-00-M-V-M4/0,3M

Rayon de courbure minimum [mm]	20
Matière des fibres optiques	verre
Matière de la tête des fibres optiques	inox (1.4305/303)
Matière de la gaine des fibres optiques	métal et silicone
Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces