

E20776



Fibres optiques acryliques en rouleau

ACRYLIC FIBRES ON REEL 50 M

article arrêté

Article de remplacement: E20774

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -40...70

Données mécaniques

Poids [g]	317
Longueur totale [mm]	50000; (à câbler)
Rayon de courbure minimum [mm]	10
Disposition des fibres	●
Diamètre des fibres [mm]	0,5

E20776



Fibres optiques acryliques en rouleau

ACRYLIC FIBRES ON REEL 50 M

Diamètre extérieur [mm]	1
Matière des fibres optiques	PMMA
Matière de la gaine des fibres optiques	PE
Accessoires	
Fourniture	Adaptateur: 10 x OBF
Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces