E20977

Fibres optiques système barrage

FE-50-V-V-M5/16/2M

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application		
Principe de fonctionnement		Barrage photoélectrique
Zone de détection		
Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type		ODF; OMF
ODF		
Portée des fibres optiques	[mm]	4
OMF		
Portée des fibres optiques	[mm]	1000
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-58...315
Données mécaniques		
Type tête de détection		droit
Longueur totale	[mm]	2000
Rayon de courbure minimum	[mm]	19
Matière des fibres optiques		verre
Matière de la tête des fibres optiques		inox (1.4305/303)
Matière de la gaine des fibres optiques		inox (1.4305/303)

E20977

Fibres optiques système barrage

FE-50-V-V-M5/16/2M

Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces