E20057

Fibres optiques système réflexion directe

FT-00-A-V-E1



Application		
Principe de fonctionnement		Système réflexion directe
Application		Résistance thermique élevée; Modèle robuste pour utilisation dans un environnement industriel difficile
Zone de détection		
Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type		OCF; OKF; OOF; OUF
OCF (High Power)		
Portée des fibres optiques	[mm]	40
OKF		
Portée des fibres optiques	[mm]	8
OOF		
Portée des fibres optiques	[mm]	24
OUF		
Portée des fibres optiques	[mm]	8
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-40...290
Données mécaniques		
Poids	[g]	46
Type tête de détection		droit

E20057

Fibres optiques système réflexion directe

FT-00-A-V-E1

Diamètre de la tête de détection	[mm]	1
Longueur de la tête de détection	[mm]	5
Longueur totale	[mm]	600
Rayon de courbure minimum	[mm]	20; (en cas de pose fixe)
Disposition des fibres		◐
Matières		Adaptateur: ABS
Matière des fibres optiques		verre
Matière de la tête des fibres optiques		inox (1.4305/303)
Matière de la gaine des fibres optiques		aluminium
Accessoires		
Fourniture		E20103
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces