


Fibres optiques système réflexion directe

FT-00-M-E3



Application	
Principe de fonctionnement	Système réflexion directe
Application	Pour utilisation dans des applications industrielles
Zone de détection	
Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type	OCF; OKF; OUF
OCF (High Power)	
Portée des fibres optiques [mm]	360
OKF	
Portée des fibres optiques [mm]	40
OUF	
Portée des fibres optiques [mm]	40
Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	-20...80
Données mécaniques	
Poids [g]	12,5
Type tête de détection	droit
Diamètre de la tête de détection [mm]	3
Longueur totale [mm]	26
Disposition des fibres	⊙

E20078



Fibres optiques système réflexion directe

FT-00-M-E3

Matière des fibres optiques	verre
Matière de la tête des fibres optiques	laiton
Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces