



Fibres optiques système réflexion directe

FT-00-A-A-M4

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: E20055

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !

No scale drawing available

Application

Principe de fonctionnement	Système réflexion directe
----------------------------	---------------------------

Zone de détection

Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type	OKF; OUF
--	----------

OKF

Portée des fibres optiques [mm]	35
---------------------------------	----

OUF

Portée des fibres optiques [mm]	35
---------------------------------	----

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-40...290
---------------------------	-----------

Données mécaniques

Type tête de détection	droit
Longueur totale [mm]	600
Rayon de courbure minimum [mm]	20
Matière des fibres optiques	verre
Matière de la tête des fibres optiques	aluminium
Matière de la gaine des fibres optiques	aluminium

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------