


Fibres optiques système réflexion directe

FT-00-A-A-E3/0,15m

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application

Principe de fonctionnement

Système réflexion directe

Zone de détection

Portée avec amplificateur
pour fibres optiques de type

OKF; OUF

OKF

Portée des fibres optiques [mm]

40

OUF

Portée des fibres optiques [mm]

40

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]

-40...290

Données mécaniques

Type tête de détection

droit

Diamètre de la tête de
détection [mm]

3

Longueur de la tête de
détection [mm]

10

Longueur totale [mm]

150

Rayon de courbure minimum [mm]

20

Matières

Adaptateur: ABS

E20185



Fibres optiques système réflexion directe

FT-00-A-A-E3/0,15m

Matière des fibres optiques	verre
Matière de la tête des fibres optiques	aluminium
Matière de la gaine des fibres optiques	aluminium
Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces