


Fibres optiques système réflexion directe

FT-00-M6

article arrêté



Application

Principe de fonctionnement Système réflexion directe

Zone de détection

Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type OKF; OUF; OOF

OKF

Portée des fibres optiques [mm] 40

OOF

Portée des fibres optiques [mm] 200

OUF

Portée des fibres optiques [mm] 40

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -25...80

Données mécaniques

Poids [g] 20,7

Type tête de détection droit; avec adaptateur pour montage direct

Longueur totale [mm] 26

Disposition des fibres



Matière des fibres optiques verre

E20215



Fibres optiques système réflexion directe

FT-00-M6

Matière de la tête des fibres optiques	inox (1.4305/303)
Accessoires	
Fourniture	écrous hexagonaux: 4 x M6, inox
	disques dentés: 2
	écrou moleté: 1 x M11
Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces