


## Fibres optiques système barrage

FE-00-P-A-M4/2,5M

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



## Application

Principe de fonctionnement      Barrage photoélectrique

## Zone de détection

Portée avec amplificateur  
pour fibres optiques de type      OKF; OUF

## OKF

Portée des fibres optiques    [mm]      85

## OUF

Portée des fibres optiques    [mm]      85

## Conditions d'utilisation

Température ambiante      [°C]      -20...80

## Données mécaniques

Type tête de détection      droit

Filetage tête de détection      M4

Longueur de la tête de  
détection      [mm]      15

Longueur totale      [mm]      2500

Rayon de courbure minimum    [mm]      10

Matières      Adaptateur: PPE

# E20284



## Fibres optiques système barrage

FE-00-P-A-M4/2,5M

Matière des fibres optiques	verre
Matière de la tête des fibres optiques	aluminium
Matière de la gaine des fibres optiques	PVC
<b>Remarques</b>	
Unité d'emballage	1 pièces