




## Fibres optiques système barrage

FE-00-A-A-R3/2,5M

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: E20129

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



### Application

Principe de fonctionnement Barrage photoélectrique

### Zone de détection

Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type OKF; OUF

#### OKF

Portée des fibres optiques [mm] 85

#### OUF

Portée des fibres optiques [mm] 85

### Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -40...290

### Données mécaniques

Type tête de détection coudé

Diamètre de la tête de détection [mm] 3

Longueur de la tête de détection [mm] 10

# E20366



## Fibres optiques système barrage

FE-00-A-A-R3/2,5M

Longueur totale [mm]	2500
Rayon de courbure minimum [mm]	20
Matières	Adaptateur: ABS
Matière des fibres optiques	verre
Matière de la tête des fibres optiques	aluminium
Matière de la gaine des fibres optiques	aluminium
<b>Remarques</b>	
Unité d'emballage	1 pièces