


Fibres optiques système réflexion directe

FT-11-M-V-M6/2M

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: E21038

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Application

Principe de fonctionnement Système réflexion directe

Zone de détection

Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type OB5030

OB50

Portée des fibres optiques [mm] 40

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -20...150

Données mécaniques

Type tête de détection droit

Filetage tête de détection M6

Longueur totale [mm] 600

Rayon de courbure minimum [mm] 20

Matière des fibres optiques verre

Matière de la tête des fibres optiques inox (1.4305/303)

Matière de la gaine des fibres optiques métal et silicone

Remarques

Unité d'emballage 1 pièces