




Kit de montage avec capot de protection pour
détecteurs optoélectroniques

O4 PROTECTIVE BRACKET 200



Application	
Version	montage par cylindre de serrage, avec équerre de protection
Données mécaniques	
Poids [g]	371,5
Type de montage	profil rond; ($\varnothing$ 12 mm)
Matières	inox (1.4404 / 316L); Cylindre de serrage: zamac
Accessoires	
Fourniture	Vis à tête cylindrique: 1 x M5 x 16 vis à tête cylindrique: 2 x M5 x 30

E21215



Kit de montage avec capot de protection pour détecteurs optoélectroniques

O4 PROTECTIVE BRACKET 200

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------