


# E2M252



## Prise à câbler

WIRABLE SOCKET M16 8P



### Application

Version Pour le raccordement du MultiViewBox E2M250

### Données électriques

Tension d'alimentation [V] < 60 DC

### Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -45...85

Indice de protection IP 67

### Données mécaniques

Poids [g] 36,9

Matières boîtier: zamac; Joint d'étanchéité: PBT

Matière écrou moleté zamac

### Remarques

Unité d'emballage 1 pièces

### Raccordement électrique

Bornes de raccordement:

### Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M16, droit; Verrouillage: zamac